

●市販のペットボトルがほとんど使用できます。

市販のペットボトルに合わせた2タイプを用意しました。  
(広口タイプのAと一般タイプのB)  
一般的に流通しているペットボトルがほぼ使用できます。

※ペットボトルの形状により使用できないものもあります。



- A(広口タイプ)主な対応市販品
- Evian(350cc/500cc/1000cc)
  - サントリー 南アルプスの天然水(550cc/2000cc)
  - Volvic(500cc) ●Contrex(1500cc)

※ペットボトル口 外形30mmφ



- B(一般タイプ)主な対応市販品
- コカ・コーラ いろはす(550cc/1000cc)
  - アサヒ 富士山バナジウムの天然水(530cc/2000cc)
  - サントリー 南アルプスの天然水(1000cc)
  - コンビニ等 プライベートブランド品(2000cc)

※ペットボトル口 外形27.5mmφ

●充電式携帯型水素水生成器ジームスシルキー専用ペットボトルアダプター  
シェア・シルキー(OPSS-33SLA/B)

仕様	寸法	φ75mm×φ40mm×78mm
	重量	53g(A) 55g(B)
材質	本体	PCT樹脂
	キャップ	PCT樹脂
	パッキン	シリコン

※本製品は充電式携帯型水素水生成器ジームスシルキー(HWP-33SL)専用のオプションです。  
※充電式携帯型水素水生成器ジームスシルキー(HWP-33SL)は別売品となります。  
※本製品は水専用です。水以外は使用しないでください。  
※お湯は使用できません。

セット内容	ペットボトルアダプター-A(広口タイプ用)
	ペットボトルアダプター-B(一般タイプ用)
	取扱説明書

- 仕様・デザインは2016年3月現在のものです。
- 改良の為、予告なく変更する場合があります。

製品のお問い合わせは

●ジームスカスタマーサポート

TEL 0800-888-3369 (フリーダイヤル)

受付時間 10時~17時(平日)  
※土・日・祝日、年末年始、夏季休業を除く

定価 3,000円(消費税別)

製造元



株式会社 ゴーダ水処理技研

〒104-0041 東京都中央区新富 1-6-1  
URL <http://www.mizu.co.jp>  
e-mail [info@mizu.co.jp](mailto:info@mizu.co.jp)

- 仕様・デザインは2016年3月現在のものです。
- 改良の為、予告なく変更する場合があります。

充電式携帯型水素水生成器 ジームスシルキー専用  
ペットボトルアダプター シェア・シルキー

Share Silky



※充電式携帯型水素水生成器ジームスシルキーは別売品です。

実用新案登録済

ペットボトルで水素水を生成！  
とても便利なオプションパーツ



# ペットボトルのミネラルウォーターをそのままジームスシルキーで水素水に！

ShareSilky

ペットボトルをジームスシルキーで使える  
便利なアダプター！

充電式携帯型水素水生成器ジームスシルキーに  
オプションパーツが登場！

市販ミネラルウォーターの**ペットボトル**を  
ジームスシルキーの生成部に装着し、  
**水素水**を生成できるアダプターです。

500ccの**ペットボトル**はもちろん、  
1リットル・2リットルにも使えます。

運動時や**家族みんな**で飲みたいときなど、  
一度に**多く**の水素水を生成できます。



1ℓのペットボトルで  
**750ppb以上**※の  
水素水を生成！

水素濃度	3分モード 1回	250ppb 以上	-150mV 以下
ORP	3分モード 2回	400ppb 以上	-250mV 以下
※	3分モード 3回	750ppb 以上	-400mV 以下

※水質により数値は変化します。  
※フル充電時の数値です。  
※水温 25℃・1リットルペットボトル使用時。

●使い方はとても簡単。

- ①ジームスシルキーの生成部取り外します。
- ②生成部に**ペットボトルアダプター**を装着します。
- ③**ペットボトル**を取付けます。
- ④生成部を下にし、生成ボタンを3回連続で押します。(3分モード)
- ⑤LEDの青い光の演出とともに**水素水**を生成します。  
※3分モード終了後に再度生成を行うと**水素濃度**を高めることができます。

